



## Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ замыкающий контакт 1-пол. с отдел. сигнальным контактом



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3152 00	10	01	4010337038801
 без распорчных захватов	3872 00	1	01	4010337064633

### Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.

### Технические характеристики

Глубина установки	
- 3152 00:	32 мм
- 3872 00:	23 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>

### Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.