


**Клавишно-кнопочный выключатель 10 А, 250 В~ с полем для надписи
Замыкающий контакт 1-пол. с отдельным сигнальным контактом**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Серый	3152 31	1	14	4010337124085

Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Серия с накладным водозащищенным монтажом IP66

Технические характеристики

- Поперечное сечение соединительных проводов
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи с чистым полем.
- Прилагаются таблички для надписей с символами "Свет", "Звонок" и "Дверь".