




Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ переключающий контакт, 2-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорочными захватами	3155 00	10	01	4010337039112
 без распорочных захватов	3875 00	10	01	4010337064688

Характеристики

- Также используется с одинарной клавишей.

Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²