


**Клавишно-кнопочный выключатель 10 А 250 В~ с контрольным окошком и монтажной пластиной
Переключающий контакт 1-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	3156 13	10	13	4010337112563

Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.