


Вставка клавишного выключателя 16 AX 250 В~ универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3176 00	10/100	01	4010337124399

Характеристики

- Для коммутации больших нагрузок

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.