



**Вставка клавишного контрольного выключателя 16 AX 250 В~
с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~
универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3186 00	10	01	4010337124443

Характеристики

- Для коммутации больших нагрузок

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.