









Клавиша двойн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	3295 01	10	01	4010337040811
 Белый глянцевый	3295 03	10/100	01	4010337040828
 Белый матовый	3295 27	10	01	4010337040842
 Антрацитовый	3295 28	10	11	4010337040859
 Цвет «алюминий»	3295 26	10	11	4010337040835
 Черный матовый	3295 005	10	11	4010337065616
 Серый матовый	3295 015	10	11	4010337110514
 Нержавеющая сталь	3295 600	1/5	11	4010337045267

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
 - Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
 - Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/штифт/PH.
 - Возможна проверка напряжения спереди.
 - Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
 - Можно использовать жесткие и гибкие провода.
 - Легкодоступные рычаги расцепления.
 - Прочное основание из термопласта.
 - По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
 - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
-