www.gira.com

Вставка шнурового кнопочного выключателя 10 А 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.

GIRA Техпаспорт



Спецификация		Арт. №	Упаковочная единица	Система	цен EAN
	с распорочными захватами	3565 00	1	01	4010337065081
	без распорочных захватов	3865 00	1	01	4010337039167

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта РZ1 / шлица / РН.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.