



Вставка шнурового кнопочного выключателя 10 А 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3565 00	1	01	4010337065081
 без распорчных захватов	3865 00	1	01	4010337039167

Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.