









## Клавиша с контрольным окошком и полем для надписи



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	3670 01	1	01	4010337041740
 Белый глянцевый	3670 03	1	01	4010337041757
 Белый матовый	3670 27	1	01	4010337041771
 Антрацитовый	3670 28	1	11	4010337041788
 Цвет «алюминий»	3670 26	1	11	4010337041764
 Черный матовый	3670 005	1	11	4010337067078
 Серый матовый	3670 015	1	11	4010337110569

### Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/штиц/PH.

- Возможна проверка напряжения спереди.
  - Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  - Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  - Легкодоступные рычаги расцепления.
  - Прочное основание из термопласта.
  - По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- 

## Комплект поставки

- Прилагаются таблички для надписей с символами "Свет", "Звонок" и "Дверь".
-