




**Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~  
универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3106 00	10/100	21	4010337038931
 без распорчных захватов	3816 00	10	21	4010337038948

#### Технические характеристики

Глубина установки

- 3106 00: 32 мм
- 3816 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

#### Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.