

## Вставка выключателя с самовозвратом 10 AX 250 В~, универсальный выключатель / проходной выключатель



| Спецификация                                                                                                | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  с распорчными захватами   | 3126 00 | 10/100              | 01          | 4010337039020 |
|  без распорчных захватов | 3836 00 | 10                  | 01          | 4010337038962 |

### Характеристики

- В отличие от клавишных выключателей у выключателей с самовозвратом клавиши всегда возвращаются в исходное положение после нажатия.
- Это позволяет сохранить единое положение клавиш, поэтому все электроустановочные изделия выглядят аккуратно и эстетично, что особенно важно при комбинировании устройств, например, при установке нескольких выключателей в одной рамке — в этом случае они выглядят визуально значительно привлекательнее.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термoplasta.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

### Технические характеристики

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Глубина установки                          |         |
| - 3126 00:                                 | 32 мм   |
| - 3836 00:                                 | 23 мм   |
| Поперечное сечение соединительных проводов |         |
| - для жестких и гибких проводов до:        | 2,5 мм² |
| Номинальная мощность                       |         |
| - LEDi/ CFLi:                              | 100 Вт  |

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

---