

Вставка выключателя с самовозвратом 10 AX 250 В~, проходной выключатель, 2-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3128 00	10	01	4010337039075
 без распорчных захватов	3838 00	1	01	4010337064411

Характеристики

- В отличие от клавишных выключателей у выключателей с самовозвратом клавиши всегда возвращаются в исходное положение после нажатия.
- Это позволяет сохранить единое положение клавиш, поэтому все электроустановочные изделия выглядят аккуратно и эстетично, что особенно важно при комбинировании устройств, например, при установке нескольких выключателей в одной рамке — в этом случае они выглядят визуально значительно привлекательнее.
- Также используется с одинарной клавишей.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LED/ CFL:	100 Вт