



Вставка кнопочного контрольного выключателя 10 AX 250 В~ двухканальный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорочными захватами	3135 00	1	01	4010337038917
 без распорочных захватов	3845 00	1	01	4010337064398

Характеристики

- Также используется с одинарной клавишей.

Технические характеристики

Глубина установки

- 3135 00: 32 мм
- 3845 00: 23 мм

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт