




**Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ переключающий контакт, 2-клавишн.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3155 00	10	01	4010337039112
 без распорчных захватов	3875 00	10	01	4010337064688

#### Характеристики

- Также используется с одинарной клавишей.

#### Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов  
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>