




Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ переключающий контакт 1-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3156 00	10	01	4010337039099
 без распорчных захватов	3876 00	10/100	01	4010337064695

Технические характеристики

Глубина установки

- 3156 00: 32 мм
- 3876 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.