


**Розетка SCHUKO двойная 16 A 250 В~с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой
Standard 55**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый гляцевый	4158 01	1	01	4010337094524
 Белый гляцевый	4158 03	1	01	4010337094531

Характеристики

- Устойчивость к УФ-излучению
- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Комплект поставки

- Набор из розеток SCHUKO с откидной крышкой, набором уплотнителей IP44 и установочной рамки Standard 55.
