


**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
Винтовые клеммы**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4183 01	1/5	01	4010337093558
 Белый глянцевый	4183 03	10/100	01	4010337093572
 Белый матовый	4183 27	10	01	4010337093596
 Антрацитовый	4183 28	10	11	4010337093602
 Цвет «алюминий»	4183 26	1/5	11	4010337093589
 Черный матовый	4183 005	10	11	4010337093541
 Серый матовый	4183 015	1/5	11	4010337093565
 Нержавеющая сталь	4183 600	1	11	4010337093619

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
-