









**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
Винтовые клеммы**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 4183 01 | 1/5 | 01 | 4010337093558 |
|  Белый глянцевый | 4183 03 | 10/100 | 01 | 4010337093572 |
|  Белый матовый | 4183 27 | 10 | 01 | 4010337093596 |
|  Антрацитовый | 4183 28 | 10 | 11 | 4010337093602 |
|  Цвет «алюминий» | 4183 26 | 1/5 | 11 | 4010337093589 |
|  Черный матовый | 4183 005 | 10 | 11 | 4010337093541 |
|  Серый матовый | 4183 015 | 1/5 | 11 | 4010337093565 |
|  Нержавеющая сталь | 4183 600 | 1 | 11 | 4010337093619 |

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Глубина установки: | 32 мм |
| Тип проводов: | жесткие и гибкие |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - для проводов с сечением от: | 1,5 мм ² до 2,5 мм ² |
| Температура окружающего воздуха | |
| - повышенная защита от прикосновения: | от 0 °C до +45 °C |

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.