


**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~  
с откидной крышкой  
Винтовые клеммы**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Нержавеющая сталь	4184 600	1/5	11	4010337123163

### Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

### Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>

### Указания

- Установочная рамка (1-5-местн.) из серий выключателей Standard 55, Gira E1 и Gira E2 в сочетании с набором уплотнителей также подходит для скрытого монтажа розеток SCHUKO с откидной крышкой и защитой от воды в соответствии с IP44.