

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ Штыревые клеммы



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4188 01	10/100	21	4010337092872
 Белый глянцевый	4188 03	10/100	21	4010337092896
 Белый матовый	4188 27	10/100	21	4010337092940
 Антрацитовый	4188 28	10/100	11	4010337092957
 Цвет «алюминий»	4188 26	10/100	11	4010337092933
 Черный матовый	4188 005	10/100	11	4010337092865
 Серый матовый	4188 015	1/5	11	4010337092889
 Нержавеющая сталь	4188 600	1/5	11	4010337092964

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- Проверено в соответствии с Т.Н.О. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
-