


**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~  
с оранжевой накладкой и надписью «ZSV»(дополнительное бесперебойное питание)**



| Спецификация   | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Оранжевый глянцевый | 4188 109 | 1/5                 | 01          | 4010337092926 |

#### Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

#### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Глубина установки:                         | 32 мм                                      |
| Тип проводов                               |  |
| - жесткие и гибкие:                        |  |
| Поперечное сечение соединительных проводов |  |
| - для проводов с сечением от:              | 1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup> |

#### Указания

- Основания розеток SCHUKO имеют соответствующую цветовую маркировку.