









**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
без распорочных захватов, с винтовыми клеммами**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4383 01	1/5	01	4010337093633
 Белый глянцевый	4383 03	1/5	01	4010337093657
 Белый матовый	4383 27	1/5	01	4010337108450
 Антрацитовый	4383 28	1/5	11	4010337093671
 Цвет «алюминий»	4383 26	1/5	11	4010337093664
 Черный матовый	4383 005	1/5	11	4010337093626
 Серый матовый	4383 015	1/5	11	4010337093640
 Нержавеющая сталь	4383 600	1/5	11	4010337093688

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.