




**Розетка SHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой и полем для надписи  
TX\_44**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	4410 66	1/5	13	4010337094166
 Антрацитовый	4410 67	1/5	13	4010337094173
 Цвет «алюминий»	4410 65	1/5	13	4010337094159

### Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

### Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>

## Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи с чистым полем.

---

## Габаритв мм

Высота поля для надписи:

В 12

---