









**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
System 55**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4414 01	1/5	01	4010337094388
 Белый глянцевый	4414 03	1/5	01	4010337094401
 Белый матовый	4414 27	1/5	01	4010337094425
 Антрацитовый	4414 28	1/5	11	4010337094432
 Цвет «алюминий»	4414 26	1/5	11	4010337094418
 Черный матовый	4414 005	1/5	11	4010337094371
 Серый матовый	4414 015	1/5	11	4010337094395
 Нержавеющая сталь	4414 600	1/5	11	4010337094463

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов - жесткие и гибкие:	
Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- В сочетании с комплектом уплотнителей и установочной рамкой (1-5-мест.) из серий выключателей Standard 55 и Gira E2 можно устанавливать розетки SCHUKO скрытого монтажа с откидной крышкой и защитой от воды в соответствии с IP44.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.