








Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus), без распорочных захватов System 55



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4418 01	1/5	01	4010337094920
 Белый глянцевый	4418 03	1/5	01	4010337094944
 Белый матовый	4418 27	1/5	01	4010337094999
 Антрацитовый	4418 28	1/5	11	4010337095026
 Цвет «алюминий»	4418 26	1/5	11	4010337094982
 Черный матовый	4418 005	1/5	11	4010337094913
 Серый матовый	4418 015	1/5	11	4010337094937

Характеристики

- Специально подходит для угловых штепсельных вилок.

- Также для использования в энергетических стойках Gira и системах для установки под полом.
- Для винтового крепления.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.