


**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus), без распорочных захватов**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	4418 70	1/5	01	4010337117841

## Характеристики

- Специально подходит для угловых штепсельных вилок.
- Также для использования в энергетических стойках Gira и системах для установки под полом.
- Для винтового крепления.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.
- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.

## Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

## Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

---