








**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
с контрольной лампочкой и полем для надписи
System 55**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4452 01	1/5	01	4010337094630
 Белый глянцевый	4452 03	1/5	01	4010337094654
 Белый матовый	4452 27	1/5	01	4010337094678
 Антрацитовый	4452 28	1/5	11	4010337094685
 Цвет «алюминий»	4452 26	1/5	11	4010337094661
 Черный матовый	4452 005	1/5	11	4010337094623
 Серый матовый	4452 015	1/5	11	4010337094647

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.

- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда входит в комплект поставки.
- Прилагается табличка для надписи «EDV».