









**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с shutter
Штыревые клеммы**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4453 01	10/100	01	4010337093718
 Белый глянцевый	4453 03	10/100	01	4010337093732
 Белый матовый	4453 27	10/100	01	4010337093763
 Антрацитовый	4453 28	10/100	11	4010337093770
 Цвет «алюминий»	4453 26	10	11	4010337093756
 Черный матовый	4453 005	10/100	11	4010337093701
 Серый матовый	4453 015	1/5	11	4010337093725
 Нержавеющая сталь	4453 600	1/5	11	4010337093787

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- shutter:	от 0 °C до +45 °C

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.