




## Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) (IP20) TX\_44



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	4453 66	1/5	13	4010337093848
 Антрацитовый	4453 67	1/5	13	4010337093855
 Цвет «алюминий»	4453 65	1/5	13	4010337093831

### Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °С до 45 °С

### Указания

- Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
- При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки.
- Проверено в соответствии с Т.Н.О. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.