




**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с shutter (IP20)
TX_44**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	4453 66	1/5	13	4010337093848
 Антрацитовый	4453 67	1/5	13	4010337093855
 Цвет «алюминий»	4453 65	1/5	13	4010337093831

Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- shutter:	от 0 °С до 45 °С

Указания

- Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
- При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.