


Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)  
с красной накладкой и надписью «WSV»(дополнительное бесперебойное питание)



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Красный глянцевый	4453 708	1/5	01	4010337117803

#### Характеристики

- Опорное кольцо с заземлением.

#### Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °С до +45 °С

#### Указания

- Проверено в соответствии с Т.Н.О. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.  
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.