









**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
с откидной крышкой
System 55**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4454 01	1/5	01	4010337094029
 Белый глянцевый	4454 03	1/5	01	4010337094050
 Белый матовый	4454 27	1/5	01	4010337094081
 Антрацитовый	4454 28	1/5	11	4010337094098
 Цвет «алюминий»	4454 26	1/5	11	4010337094074
 Черный матовый	4454 005	1/5	11	4010337093992
 Серый матовый	4454 015	1/5	11	4010337094043
 Нержавеющая сталь	4454 600	1/5	11	4010337094104

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- В сочетании с комплектом уплотнителей и установочной рамкой (1-5-мест.) из серий выключателей Standard 55 и Gira E2 можно устанавливать розетки SCHUKO скрытого монтажа с откидной крышкой и защитой от воды в соответствии с IP44.