


Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с оранжевой накладкой



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Оранжевый глянцевый	4455 109	1/5	01	4010337096832

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов - жесткие и гибкие:	
Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- Основания розеток SCHUKO имеют соответствующую цветовую маркировку.