









**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~  
с полем для надписи  
System 55**



| Спецификация  | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый                   | 4457 01  | 1/5                 | 01          | 4010337093244 |
|  Белый глянцевый                     | 4457 03  | 1/5                 | 01          | 4010337093268 |
|  Белый матовый                       | 4457 27  | 1/5                 | 01          | 4010337093329 |
|  Антрацитовый                        | 4457 28  | 1/5                 | 11          | 4010337093336 |
|  Цвет «алюминий»                     | 4457 26  | 1/5                 | 11          | 4010337093312 |
|  Черный матовый                      | 4457 005 | 1/5                 | 11          | 4010337093237 |
|  Серый матовый                       | 4457 015 | 1/5                 | 11          | 4010337093251 |
|  Нержавеющая сталь<br>(лакированная) | 4457 600 | 1/5                 | 11          | 4010337093343 |

## Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

---

## Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Глубина установки:                         | 29 мм                                      |
| Тип проводов:                              | жесткие и гибкие                           |
| Поперечное сечение соединительных проводов |  |
| - для проводов с сечением от:              | 1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup> |

---

## Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».
-