


**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
с полем для надписи
с оранжевой накладкой и надписью «ZSV»(дополнительное бесперебойное питание)**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Оранжевый глянцевый | 4457 109 | 1/5 | 01 | 4010337093305 |

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Глубина установки: | 29 мм |
| Тип проводов: | жесткие и гибкие |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - для проводов с сечением от: | 1,5 мм ² до 2,5 мм ² |

Указания

- Основания розеток SCHUKO имеют соответствующую цветовую маркировку.

Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».
