


## Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	4457 70	1/5	01	4010337117254

### Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

### Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>

### Указания

- Проверено в соответствии с Т.Н.О. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.

## Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».

---