








**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)  
System 55**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4462 01	1/5	01	4010337093367
 Белый глянцевый	4462 03	1/5	01	4010337093381
 Белый матовый	4462 27	1/5	01	4010337093404
 Антрацитовый	4462 28	1/5	11	4010337093411
 Цвет «алюминий»	4462 26	1/5	11	4010337093398
 Черный матовый	4462 005	1/5	11	4010337093350
 Серый матовый	4462 015	1/5	11	4010337093374

### Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).

- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

---

## Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

---

## Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

---

## Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».