



Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) (IP20) TX_44



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	4462 66	1/5	13	4010337093497
 Антрацитовый	4462 67	1/5	13	4010337093503
 Цвет «алюминий»	4462 65	1/5	13	4010337093480

Характеристики

- Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до 45 °C

Указания

- Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
- При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки.
- Проверено в соответствии с Т.Н.О. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».
