









Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ без распорочных захватов System 55



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4466 01	10	21	4010337095088
 Белый глянцевый	4466 03	10	21	4010337095101
 Белый матовый	4466 27	10/100	21	4010337095125
 Антрацитовый	4466 28	10/100	11	4010337095132
 Цвет «алюминий»	4466 26	10	11	4010337095118
 Черный матовый	4466 005	10/100	11	4010337095071
 Серый матовый	4466 015	1/5	11	4010337095095
 Нержавеющая сталь	4466 600	10	11	4010337095149

Характеристики

- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²