









**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ без распорочных захватов
System 55**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 4466 01 | 10 | 21 | 4010337095088 |
|  Белый глянцевый | 4466 03 | 10 | 21 | 4010337095101 |
|  Белый матовый | 4466 27 | 10/100 | 21 | 4010337095125 |
|  Антрацитовый | 4466 28 | 10/100 | 11 | 4010337095132 |
|  Цвет «алюминий» | 4466 26 | 10 | 11 | 4010337095118 |
|  Черный матовый | 4466 005 | 10/100 | 11 | 4010337095071 |
|  Серый матовый | 4466 015 | 1/5 | 11 | 4010337095095 |
|  Нержавеющая сталь | 4466 600 | 10 | 11 | 4010337095149 |

Характеристики

- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Глубина установки: | 32 мм |
| Тип проводов: | жесткие и гибкие |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - для проводов с сечением от: | 1,5 мм ² до 2,5 мм ² |