




**Розетка SHUKO 16 A 250 В~
с откидной крышкой, замком и полем для надписи
с сортированными замыкающими элементами**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый | 4467 66 | 1 | 13 | 4010337094555 |
|  Антрацитовый | 4467 67 | 1 | 13 | 4010337094562 |
|  Цвет «алюминий» | 4467 65 | 1 | 13 | 4010337094548 |

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.
- Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Глубина установки: | 29 мм |
| Тип проводов: | жесткие и гибкие |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - для проводов с сечением от: | 1,5 мм ² до 2,5 мм ² |
| Высота поля для надписи: | 12 мм |

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Комплект поставки

- Два ключа входят в комплект поставки.
 - Прилагается табличка для надписи с чистым полем.
-