








Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) без распорочных захватов System 55



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	4755 01	10	01	4010337093879
 Белый глянцевый	4755 03	10	01	4010337093893
 Белый матовый	4755 27	10/100	01	4010337093916
 Антрацитовый	4755 28	10	11	4010337093923
 Цвет «алюминий»	4755 26	1/5	11	4010337093909
 Черный матовый	4755 005	10	11	4010337093862
 Серый матовый	4755 015	1/5	11	4010337093886

Характеристики

- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.

- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термoplastа.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
-