

**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) без распорочных захватов  
System 55**



| Спецификация                                                                                          | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 4755 01  | 10                  | 01          | 4010337093879 |
|  Белый глянцевый   | 4755 03  | 10                  | 01          | 4010337093893 |
|  Белый матовый     | 4755 27  | 10/100              | 01          | 4010337093916 |
|  Антрацитовый      | 4755 28  | 10                  | 11          | 4010337093923 |
|  Цвет «алюминий»   | 4755 26  | 1/5                 | 11          | 4010337093909 |
|  Черный матовый    | 4755 005 | 10                  | 11          | 4010337093862 |
|  Серый матовый     | 4755 015 | 1/5                 | 11          | 4010337093886 |

## Характеристики

- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.

- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

---

## Технические характеристики

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Глубина установки:                         | 32 мм                                      |
| Тип проводов:                              | жесткие и гибкие                           |
| Поперечное сечение соединительных проводов |                                            |
| - для проводов с сечением от:              | 1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Температура окружающего воздуха            |                                            |
| - повышенная защита от прикосновения:      | от 0 °C до +45 °C                          |

---

## Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
-