



Сенсорный выключатель 4.95, 24 В, 1-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	5051 003	1	02	4010337074960
 Антрацитовый	5051 028	1	02	4010337074977

Характеристики

- Сенсорный выключатель 4.95 для подключения к системам управления 24 В.
- Поверхности управления из высококачественного натурального материала толщиной три миллиметра (стекло, нержавеющая сталь, алюминий).
- Два белых светодиода состояния на каждой клавише.
- Измерение температуры в помещении с помощью интегрированного датчика температуры (PT1000).

Технические характеристики

Кнопочный выключатель

- Номинальное напряжение: AC/DC 24 В SELV
- Токовая нагрузка: 20 мА на каждый кнопочный выключатель
- Выходное сопротивление: 880 Ом

Светодиод

- Номинальное напряжение: DC 24 В SELV
- Потребляемый ток: около 1 мА на каждый светодиод

Датчик температуры: PT1000, класс В

Класс защиты: III

Глубина установки: 16 мм

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C

Указания

- Подходит только для электрических цепей SELV.
 - Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
 - Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.
-