



Сенсорный выключатель 4, 24 В, 1-клавишн.



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый | 5051 003 | 1 | 02 | 4010337074960 |
|  Антрацитовый | 5051 028 | 1 | 02 | 4010337074977 |

Характеристики

- Сенсорный выключатель 4 для подключения к системам управления 24 В.
- Поверхности управления из высококачественного натурального материала толщиной три миллиметра (стекло, нержавеющая сталь, алюминий).
- Два белых светодиода состояния на каждой клавише.
- Измерение температуры в помещении с помощью интегрированного датчика температуры (PT1000).

Технические характеристики

Кнопочный выключатель

- Номинальное напряжение: AC/DC 24 В SELV
- Токовая нагрузка: 20 мА на каждый кнопочный выключатель
- Выходное сопротивление: 880 Ом

Светодиод

- Номинальное напряжение: DC 24 В SELV
- Потребляемый ток: около 1 мА на каждый светодиод

Датчик температуры: PT1000, класс В

Класс защиты: III

Глубина установки: 16 мм

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C

Указания

- Подходит только для электрических цепей SELV.
 - Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
 - Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.
-