

## Сенсорный выключатель Gira 4, 24 В, 4-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	5054 003	1	02	4010337074922
 Антрацитовый	5054 028	1	02	4010337074939

### Характеристики

- Сенсорный выключатель GIRA 4 для подключения к системам управления 24 В.
- Поверхности управления из высококачественного натурального материала толщиной три миллиметра (стекло, нержавеющая сталь, алюминий).
- Два белых светодиода состояния на каждой клавише.
- Измерение температуры в помещении с помощью интегрированного датчика температуры (PT1000).

### Технические характеристики

#### Кнопочный выключатель

- Номинальное напряжение: AC/DC 24 В SELV
- Токовая нагрузка: 20 мА на каждый кнопочный выключатель
- Выходное сопротивление: 880 Ом

#### Светодиод

- Номинальное напряжение: DC 24 В SELV
- Потребляемый ток: около 1 мА на каждый светодиод

#### Датчик температуры:

PT1000, класс В

#### Класс защиты:

III

#### Глубина установки:

16 мм

#### Температура окружающего воздуха:

от -5°C до +45°C

## Указания

- Подходит только для электрических цепей SELV.
  - Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей [Girawww.marking.gira.com](http://Girawww.marking.gira.com).
  - Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.
-