









## Таймер жалюзи и таймер System Display 3000



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	5366 01	1/5	02	4010337027430
 Белый глянцевый	5366 03	1/5	02	4010337027447
 Белый матовый	5366 27	1/5	02	4010337027461
 Антрацитовый	5366 28	1/5	02	4010337027478
 Цвет «алюминий»	5366 26	1/5	02	4010337027454
 Черный матовый	5366 005	1/5	02	4010337037484
 Серый матовый	5366 015	1/5	02	4010337087243
 Нержавеющая сталь (лакированная)	5366 600	1/5	02	4010337027485

## Характеристики

- Управление при помощи емкостной сенсорной поверхности.
- Быстрое программирование для применения актуального времени в качестве запрограммированного времени перемещения/ переключения.
- Автоматический перевод летнего/зимнего времени, отключаемый.
- Переключение на рассвете и закате (астрофункция) может быть настроено для 18 стран.
- Астровремя для рассвета и заката подстраивается индивидуально на  $\pm 2$  часа.
- Функция блокировки блокирует управление дополнительного устройства и деактивирует автоматический режим.
- Дисплей отключается через 2 минуты, возможно постоянная индикация текущего времени.
- Программирование соответственно одного времени подъема и опускания или 2 времен включения и выключения для отрезков недели Пн.-Пт. и Сб.+Вс.

---

## Технические характеристики

Точность хода	
- в месяц:	$\pm 10$ с
Резервный запас хода:	Ок. 4 ч
Температура окружающего воздуха:	от $-5$ °C до $+45$ °C

---