



## Накладка управления BT System 3000



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	5368 112	1/5	02	4010337104179

### Характеристики

- Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
- Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.

#### Функции в накладке

- Управление завесами и освещением.
- Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
- Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления Power DALI.

#### Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Управление завесами и освещением с подтверждением состояния.
- Индикация текущего положения завесы или регулировки освещения.
- Активировать/деактивировать автоматический режим.
- Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.
- Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
- Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
- Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
- Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
- Возможность оптимизации астровремени путем определения места положения.
- Возможность настройки смещения астровремени.
- Функция случайного срабатывания.
- Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
- Защита расписаний и конфигурации паролем.
- Сохранение положения завесы, времени перемещения завесы, времени разворота пластин.
- Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
- Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.

## Технические характеристики

Точность хода - в месяц:	± 10 с
Резервный запас хода:	прим. 4 ч
Радиочастота:	от 2,402 до 2,480 ГГц
Мощность передачи:	макс. 2,5 мВт, класс 2
Дальность действия передатчика:	станд. 10 м
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

---

## Указания

- При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.

---