


Накладка датчика движения System 3000, 1,10 м Standard TX_44



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	5373 66	1	02	4010337050247
 Антрацитовый	5373 67	1	02	4010337050254
 Цвет «алюминий»	5373 65	1	02	4010337050230

Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- Регулируемый порог освещенности.
- 4 уровня настройки чувствительности.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.

Технические характеристики

Угол обзора:	180°
Значение яркости	
- Настраиваемое:	прим. от 5 до 500 лк
- Фиксированное:	Дневной режим
Чувствительность:	25, 50, 75, 100%
Степень защиты	
- System 55, Gira F100:	IP20

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

- TX_44:	IP44
Время работы по инерции:	прим. 2 мин. фикс.
Высота монтажа до 1,10 м	
- Зона обзора вперед:	макс. 32 м
- Дальность действия в каждую сторону:	макс. 19 м
Температура окружающего воздуха:	от -20°C до +45°C

Указания

- Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .

Комплект поставки

- Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.
